

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

- *Puha kétrétegű PU járótalp: csillapítás és kényelem.
- *Kiemelt sarok: stabilitás a létrahasználatnál
- *Széles talpmintázat és flex-vonalak: optimalizált alkalmazkodóképesség a talajhoz
- *3D strukturált hálós felsőrész: magas kopásállóság (laboratóriumban tesztelt).

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9RESH10035	35	6
9RESH10036	36	6
9RESH10037	37	6
9RESH10038	38	6
9RESH10039	39	6
9RESH10040	40	6
9RESH10041	41	6
9RESH10042	42	6
9RESH10043	43	6
9RESH10044	44	6
9RESH10045	45	6
9RESH10046	46	6
9RESH10047	47	6
9RESH10048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

Claw Resist egy könnyű, hajlékony és rendkívül kopásálló védőbakancs. A CTC laboratórium által tesztelt ellenálló strukturált hálós felsőrész. Kis sűrűségű, kétrétegű PU járótalpa egész napos kényelmet biztosít. Alumínium / kompozit alapanyagú védelmi rendszere hozzájárul a sportos megjelenéshez.

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Karbantartás

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Világoskék	Talp	PU
Szín 2	Sötétszürke	Talpbetét	PU habosított, kivehető talpbetét energiaeinyelővel
Súly	577 g	Megerősítés helye	Orrész
Felsőréssz	Hálós anyag	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Aluminium	Kiemelt sarok	
Átszűrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészekelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/07/22/1303 EXT 01/07/22

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kégrész + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaeinyelő sarok (>20J) + átszűrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (CEI EN 61340-4-3 szabvány alapján)

COVERPERF - Damping



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütés erő több mint 25%-át elnyeli a talp.

Disztribútori bélyegző